

Technical Flash

9 mei 2022

Nieuwe draadloze ontvanger EUROTEC C.10

Installatieprocedure voor de nieuwe Eurotec 5-frequentie Freeware bidirectionele ontvanger C.10-RX2 SH en presentatie van de nieuwe versie 7.3 van de CLTCloud programmeersoftware

Beste Klant,

Een nieuwe draadloze ontvanger zal ons gamma van draadloze apparatuur vervolledigen, compatibel met de centrales Eurotec C.10-39 / C.10-59 / C.10-Turbo.

Om over alle nieuwe functies te beschikken, moet u de C.10 centrale bijwerken naar versie 5.3 van het nieuwe CltCloud 7.3 programma.

Deze nieuwe programmaversie van het CLTCloud 7.3 is beschikbaar op de volgende link: : www.cltwin.be

De ontvanger is geïnstalleerd zoals de oude FW of FW2. **Opgelet : Gebruik slechts een ontvanger per toetsenbord.**

De meeste SH-accessoires worden op de C.10 geregistreerd met de standaard FW2-koppelingsprocedure.

Stap-voor-stap installatie :

1. Plaats de C.10 centrale in "Koppelings"-modus
2. Plaats de batterij in de detector, de sirene, enz.
Aan het einde van de initialisatie wordt het draadloze element automatisch gekoppeld met de gekozen C.10-RX2 SH ontvanger.
3. Vul de vereiste informatie in zoals gebruikelijk via het C.10-5xx clavier of via de CLTCloud 7.3 programmeersoftware.
4. Afstandsbedieningen worden ook geregistreerd met de standaard FW2-procedure.
5. Voor de SH-SMK en SH-FLOOD vmoet u de knop "Pairing" op de achterkant van de detector activeren.
Als de detector al op een andere installatie is geregistreerd, hou dan de toets "Pairing" +/- 10 seconden ingedrukt om een volledig reset van de draadloze element uit te voeren.
6. De SH.RPTR repeaters (lijnversterkers) kunnen alleen via de CLTCloud worden geregistreerd. Maximaal 1 repeter per C.10-RX2 SH ontvanger.

7. Voer het repeater-identificatienummer (7 cijfers) in het programmaveld van de CLTCloud in.
U moet het koppelen aan de SH type ontvanger die U hebt gekozen.
Injecteer deze configuratie in de C.10 centrale.
8. Doe de batterij in de repaeter en plaats hem op een 230V stopcontact.
9. Het rode lampje op uw lijnversterker zal rood knipperen, daarna zal het continue branden worden. De repeater (lijnversterker) is nu klaar.

Tabel van SH-accessoires die compatibel zijn met de Eurotec C.10 et zijn C.10-RX2 SH ontvanger

Euromatec ref.	Leverancier ref.	Ondersteunde versie
CRO.FW2-RMTS	FW2-RMT 8F	#0022028
CRO.FW2-RMTS BL	FW2-RMTNC	#0022022
CRO.SH-MAG	SH-MAG 8F	#0059580
CRO.SH-MAG2 WIRE	SH-MAG2 8F	#0059982
CRO.SH-MAG SHOCK	SH-MAG-SHOCK 8F	#0059980
CRO.SH-GBD	SH-GDB 8F	#0059260
CRO.SH-PIR	SH-PIR 8F	#0059910
CRO.SH-CRT	SH-CRT 8F	#0059930
CRO.SH-SIRINT	SH-SIRINT 8F	#0059450
CRO.SE NEPTUNE BLU	FW2-SIREN-EXT	#0035750
CRO.SH-SMK	SH-SMK 8F	#0059960
CRO.SH-FLOOD	SH-FLOOD 8F	#0059970
CRO.SH-RPTR	SH-Repeater	#0059360

Met vriendelijke groeten,

De technische dienst van Euromatec